

OptiScanBan®-Etikettenhalter



Für alle Kanban (FIFO) -Anwendungen ist der neu entwickelte OptiScanBan®-Etikettenhalter die ideale Lösung, um mehrfache manuelle Vorgänge wie das Wenden von Karten im herkömmlichen Kanban-Ansatz zu vermeiden.

Die OptiScanBan®-Etikettenhalter sind sehr benutzerfreundlich, haben keine losen Teile und passen auf jedes modulare System.

Die OptiScanBan®-Etikettenhalter **erhöhen die Effizienz bei der Wiederauffüllung** von Waren nach einem FIFO-Ansatz.

» Einfach und benutzerfreundlich

Der Etikettenhalter **rastet am Rand der Körper und Module ein**. Benutzer müssen die **Karten nicht mehr manuell drehen**. Alles, was Sie tun müssen, ist, auf die grüne Abdeckung bis zur roten zu klicken, und das Logistikpersonal weiß, dass das Produkt nachgefüllt werden muss.

- Beim manuellen Scannen müssen Sie nur einen linearen oder 2D-Barcode auf die rote Fläche auftragen.
- Wenn Sie mit dem automatisierten OptiScanBan® beginnen, erhalten Sie von Belintra die Etiketten mit den 2D-Barcodes für den grünen und den roten Bereich, die möglicherweise mit dem Namen Ihrer Organisation personalisiert sind.
- Auf die feste Fläche passt 2 x ein Etikett von max. 50 x 25 mm. Auf die grüne und rote Fläche passt ein Etikett von max. 45 x 30 mm.

» Eigene Identifikation

In beiden Fällen müssen Sie zwei Etiketten mit den Maßen 50 mm x 25 mm selbst anbringen. Diese enthalten eindeutig die Beschreibung des Produkts, die Artikelnummer, den Standort, die Einheiten usw.

Die Wahl für dieses Etikett hat mit der reibungslosen Verfügbarkeit auf dem Markt und der nutzbaren Oberfläche zu tun, um die obigen Informationen leserlich darzustellen.

» Integrierte Teile

Der OptiScanBan®-Etikettenhalter wurde so ausgeklügelt, dass alle Elemente integriert sind und **keine losen Teile oder Karten verloren gehen oder zu Boden fallen können**.

» Universell einsetzbar

Dieser Etikettenhalter ist universell einsetzbar, da er **auf alle Fächer und Module passt**. Dank dieses Etikettenhalters können Sie jede Abteilung mit denselben Etikettenhaltern ausstatten, auch wenn das modulare Material in der Vergangenheit von verschiedenen Lieferanten bezogen wurde.

» Verschiedene Modelle

Es gibt heute OptiScanBan®-Etikettenhalter für Modulkörbe (1) und für UBeFlex®-Regale (2). Es gibt auch separate Profile (3) für die Montage an Wänden oder an der Außenseite von Schranktüren, wenn sperrige Produkte wie Toilettenpapier oder Inkontinenzmaterial nicht in Regalen oder Körben aufbewahrt werden können.




» Arbeiten mit dem OptiScanBan®-Etikettenhalter

- Das Kanban-FIFO-System verwendet 2 Fächer, um Waren in Modulen oder Körben zu lagern.
- Die Ware befindet sich im vorderen Verbrauchsfach (A) und im hinteren Ersatzfach (B). Der Benutzer entnimmt Waren aus der Verbraucherbox - **grüne** Anzeige.
- Wenn die vordere Verbrauchsbox leer ist, setzt der Benutzer den Etikettenhalter auf **Rot**. Der Benutzer entnimmt bis zur Wiederauffüllung der Ware das hintere Fach auf der Rückseite.



- Der Logistikmitarbeiter, der die Waren liefert, verschiebt die restlichen Waren aus dem hinteren Ersatzfach in das vordere Verbrauchsfach und legt die neuen Waren in das hintere Ersatzfach. Die Anzeige wird wieder **grün** und der FIFO-Zyklus kann erneut beginnen.
- Die ausziehbare Lasche bietet eine zusätzliche Funktion und kann verwendet werden, um anzuzeigen, dass das Produkt nicht mehr auf Lager ist, aber auf Bestellung ist, oder kann als weiterer Indikator nützlich sein.



» OptiScanBan®-Etikettenhalter

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
15008 00049	Etikettenhalter für Körbe und Module	70 mm H x 60 mm B x 50 mm T
16010 00123	Etikettenhalter für UBeFlex®/ UBeTrack™-Regale	70,2 mm H x 70 mm B x 46 mm T